


Garant**eco-VARIO-LINE-kiinnityspidin, Vasen, Varren korkeus h: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273871 20
GTIN	4045197702265
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Sopii:**

eco-teränpidin nro 273875.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (eco-teränpidin).

Sisäjäähdytys: kyllä

Toimintaleveys L_4 : 25 mm L_1 : 93,5 mm L_2 : 24,5 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L_4	25 mm
Varren korkeus h	20 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
L_1	93,5 mm
Sarja	Eco

Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi	279910
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9