


**Garant****eco-VARIO-LINE-kiinnityspidin, Oikea, Varren korkeus h: 20mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	273870 20
GTIN	4045197702234
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Sopii:**

eco-teränpidin nro 273874.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$  (eco-teränpidin).

Sisäjäähdytys: kyllä

Toimintaleveys  $L_4$ : 25 mm $L_1$ : 93,5 mm $L_2$ : 24,5 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys $L_4$	25 mm
$L_1$	93,5 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Varren korkeus h	20 mm
$L_2$	24,5 mm
Sarja	Eco

Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi	279910
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9