

Garant**eco-VARIO-LINE-kiinnityspidin, Oikea, Varren korkeus h: 25mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	273870 25
GTIN	4045197702241
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Sopii:**

eco-teränpidin nro 273874.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (eco-teränpidin).

Sisäjäähdytys: kyllä

Toimintaleveys L_4 : 30 mm L_1 : 95,5 mm L_2 : 24,5 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tekninen kuvaus

L_2	24,5 mm
Toimintaleveys L_4	30 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Varren korkeus h	25 mm
L_1	95,5 mm
Sarja	Eco

Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10