

**Garant****Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet lieriömäinen muoto, HSK-A 63,  
Kierre M × Pituus L1: M16X150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307042 M16X150
GTIN	4045197707048
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Lieriömäinen malli.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Jatke nro 301358, kavennusholkki nro 301359, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374 – 301379 ja nro 301361 – 301368.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	150 mm
kierre M	M16 × 150
Ulkonema A-mitta	176 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	17 mm

Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike