

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet lieriömäinen muoto, HSK-A 63,
Kierre M × Pituus L1: M10X100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307042 M10X100
GTIN	4045197706935
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen malli.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301358, kavennusholkki nro 301359, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374 – 301379 ja nro 301361 – 301368.

Tekninen kuvaus

L ₂	5 mm
Hyötypituus L ₁	100 mm
kierre M	M10 x 100
Ø D ₂	18 mm
Ulkonema A-mitta	126 mm
Reiän Ø D ₁	10,5 mm

Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike