

Garant**Weldon-istukka, PSC-40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308499 14 |
| GTIN | 4045197703293 |
| Tuoteluokka | 31C |

Kuvaus**Malli:**

- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309885, holkkiavain nro 309893.

Huomautus:

Sopiva supistus PSC 63:sta PSC 40:een tai PSC 50:een nro 318892.

Sopiva vähennysholkki SK 40:stä tai HSK 63:sta PSC32:een, PSC 40:een tai PSC 50:een tilauksesta.

Sopiva vähennysholkki SK 50:stä tai HSK 100:sta PSC 63:een tai PSC 80:een tilauksesta.

Sopivat pidennysholkit löytyvät numerolla 318894, 318895 ja 318896.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ulkonema A-mitta | 55 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 14 mm |
| Ulko-Ø D | 44 mm |
| Sovitin | PSC-40 lyhyt |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/308499-14>