

**Garant****Weldon-istukka, PSC-50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308501 14
GTIN	4045197703354
Tuoteluokka	31C

**Kuvaus****Malli:**

- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysaineputki nro 309885, holkkiavain nro 309893.

**Huomautus:**

Sopiva supistus PSC 63:sta PSC 40:een tai PSC 50:een nro 318892.

Sopiva vähennysholkki SK 40:stä tai HSK 63:sta PSC32:een, PSC 40:een tai PSC 50:een tilauksesta.

Sopiva vähennysholkki SK 50:stä tai HSK 100:sta PSC 63:een tai PSC 80:een tilauksesta.

Sopivat pidennysholkit löytyvät numerolla 318894, 318895 ja 318896.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	60 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ulko-Ø D	44 mm
Sovitin	PSC-50 lyhyt

Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

Pidennysholkki PSC-50 / PSC-50 A-mitta 80 mm	318895 80
PSC - supistus PSC1 / PSC2 63/50	318892 63/50