

Garant**Kutistusistukka, PSC-40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308566 6
GTIN	4045197703507
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- Ballufchip-poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

Jäähdytysnesteputki nro 309885, hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitys-Ø D₁: 6 mm

Ulkonema A-mitta: 75 mm

Ulko-Ø D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	75 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Ulko-Ø D	27 mm

Sovitin	PSC-40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9