

Garant**Kutistusistukka, PSC-50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308567 10
GTIN	4045197703606
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- Ballufchip-poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitys-Ø D₁: 10 mm

Ulkonema A-mitta: 75 mm

Ulko-Ø D: 32 mm

Ø D₂: 24 mm

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	24 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulkonema A-mitta	75 mm
Ulko-Ø D	32 mm

Sovitin	PSC-50 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12