

Garant**Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w:
26/2,2mm****Données de commande**

N° commande	273556 26/2,2
GTIN	4062406080631
Classe d'article	21U

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Pour Ø pièce max.	50 mm
Largeur de gorge w	2,2 mm
Hauteur de lame h ₅	26 mm
Longueur totale L	110 mm
Type d'outils	HSS
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

