

## Garant

### Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 26/4,1mm



## Données de commande

N° commande	273556 26/4,1
GTIN	4062406080655
Classe d'article	21U

## Description

### Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

### Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

## Description technique

Largeur de gorge w	4,1 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	26 mm
Pour Ø pièce max.	80 mm
Longueur totale L	110 mm
Type d'outils	HSS
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

