

Garant**Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w:
32/2,2mm****Données de commande**

N° commande	273556 32/2,2
GTIN	4062406080662
Classe d'article	21U

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Hauteur de lame h ₅	32 mm
Largeur de gorge w	2,2 mm
Pour Ø pièce max.	60 mm
Longueur totale L	150 mm
Type d'outils	HSS
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

