

**Garant****Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w:  
32/5,1mm****Données de commande**

N° commande	273556 32/5,1
GTIN	4062406080693
Classe d'article	21U

**Description****Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Description technique**

Pour Ø pièce max.	120 mm
Largeur de gorge w	5,1 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Type d'outils	HSS
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

