

**Garant****Mandrin de taraudage à changement rapide, SA 50, Capacité de taraudage: M14-33****Données de commande**

N° commande	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Classe d'article	31P

**Description****Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

**Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.**

**Utilisation:**

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

**Remarque(s):**

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Compensation pression: 24 mm

Compensation extension: 24 mm

Ø ext. D: 79 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 48 mm

Longueur de col cote A: 133 mm

## Description technique

Ø ext. D	79 mm
Longueur de col cote A	133 mm
Compensation extension	24 mm
Capacité de taraudage	M14 – M33
Ø int. D <sub>1</sub>	48 mm
Compensation pression	24 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 28 mm	335640 28
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 18 mm	335640 18
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335640 16
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 18 mm	335440 18
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335440 16
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 22 mm	335440 22
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50

Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 20 mm	335640 20
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 20 mm	335440 20
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 22 mm	335640 22
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335640 12
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335440 14
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 25 mm	335640 25
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 25 mm	335440 25
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335640 14
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335440 12
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50

Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335640 11
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335440 11
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 28 mm	335440 28