

Garant

Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, SA 50 ultra-court, Ø serrage D1: 16 mm



Données de commande

N° commande	300412 16
GTIN	4045197708328
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Vis de fixation dans la collerette de préhension.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Norme:

Ähnlich DIN 69871.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820; 308830, vis de rechange 309901.

Précision de concentricité: $\leq 3 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 35 mm

Ø ext. D: 69,9 mm

Description technique

Ø serrage D ₁	16 mm
Longueur de col cote A	35 mm
Ø ext. D	69,9 mm
Support	SA 50 ultra-court
Norme	DIN 6359

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon