

**Garant**
**Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, SA 50 ultra-court, Ø serrage D1: 20 mm**

**Données de commande**

N° commande	300412 20
GTIN	4045197708335
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**

Vis de fixation dans la collerette de préhension.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Norme:**

Ähnlich DIN 69871.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820; 308830, vis de rechange 309901.

Précision de concentricité:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 40 mm

Ø ext. D: 69,9 mm

**Description technique**

Longueur de col cote A	40 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	20 mm
Ø ext. D	69,9 mm
Support	SA 50 ultra-court
Norme	DIN 6359

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon