

**Comparateur IP54, antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 10/58mm****Données de commande**

N° commande	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Classe d'article	42C

**Description****Exécution:**

Comparateurs de précision avec protection antichoc, **contre les projections d'eau, l'huile et la saleté**. Touche de mesure avec soufflet caoutchouc sur la tige, douille de protection à l'extrémité supérieure. Dos étanche, verre de montre et bague extérieure assemblés hermétiquement. Ø axe de fixation 8 mm h6.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Accessoire(s):**

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

**Description technique**

Etalonnage	C1
Ø corps max	58 mm
Résolution	0,01 mm

Plage de mesure	10 mm
Force de mesure	0,7 - 1,6 N
Ø axe de fixation h6	8 mm
Lecture 1 tour	1 mm
Norme	DIN 878
Indice de protection IP	IP 54
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	15 µm
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

## Accessoires

Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 19/7	434900 19/7
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en carbure Type 17	434910 17

Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 40/7,8	434900 40/7,8
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 19/8	434900 19/8
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 32	434900 32
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 40/10	434900 40/10
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en carbure Type 16	434910 16

Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 19/11	434900 19/11
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 19/10	434900 19/10
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 19/9	434900 19/9
Verre pour comparateur Type 58	432260 58