

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm**

Données de commande

N° commande	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Code ISO porte-outils	A25T PCKNR/L12
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Déport L_3	17 mm
Levier	259015 2
Sous-plaquette	259031 2
Vis de levier	259018 8
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Angle d'attaque κ	75 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 8	259018 8
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 2	259015 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500