

**Garant****CNMM 120412, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Classe d'article	21G

## Description

CNMM 120412 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SR

Prof. coupe  $a_p$ : 2 - 10 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 300 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	2 - 10 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 300 m/min
Brise-copeaux	SR
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage