

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/12mm**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250042 32/12  |
| GTIN             | 4045197710987 |
| Classe d'article | 21T           |

## Description technique

|  |                |
|--|----------------|
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$             | 40 mm          |
| Sous-plaquette                           | 259031 2       |
| Déport $L_3$                             | 22 mm          |
| Plaquette adaptée                        | CN.. 1204..    |
| Jeu de goupilles à ressort               | 259047 2       |
| Code ISO porte-outils                    | A32U PCKNR/L12 |
| Taille plaquette                         | 12 mm          |
| Vis de levier                            | 259018 2       |
| Levier                                   | 259015 2       |
| Jeu de ressorts                          | 259044 2       |
| Longueur totale L                        | 350 mm         |
| Hauteur de serrage $L_2$                 | 31 mm          |
| Angle d'attaque $\kappa$                 | 75 degré       |
| Ø queue $D_s$                            | 32 mm          |
| Norme                                    | Norme usine    |
| Type d'utilisation                       | à droite       |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3xD            |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Arrosage interne | oui                             |
| Utilisation      | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit  | Barre d'alésage                 |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| VIS DE LEVIER Type 2   | 259018 2   |
| Sous-plaquette Type 2  | 259031 2   |
| Jeu de poinçons 10 pièces Type 2   | 259047 2   |
| Levier Type 2  | 259015 2   |
| Jeu de ressorts 10 pièces Type 2   | 259044 2   |
| PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm                     | 674242 3   |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |