

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 32/12mm**


## Données de commande

N° commande	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A32U PCKNR/L12
Jeu de ressorts	259044 2
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Sous-plaquette	259031 2
Déport $L_3$	22 mm
Levier	259015 2
Vis de levier	259018 2
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille plaque	12 mm
Longueur totale L	350 mm
Hauteur de serrage $L_2$	31 mm
Angle d'attaque $\kappa$	75 degré
Ø queue $D_5$	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Levier Type 2	259015 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500