

**Garant****Chariot pour palettes, l×P plateau: 1200X800/Hmm****Données de commande**

N° commande	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

Construction robuste en acier à cornière avec 4 coins. Bandage élastique en caoutchouc plein avec 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) et moyeu monté sur galets. Avec poignée pratique. Poignée ergonomique avec revêtement en Haptoprene® pour un confort maximal – même avec les mains grasses ou humides.

**Utilisation:**

Pour accueillir des palettes et des containers grillagés.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Description technique**

Charge admissible	1200 kg
Ø roue	160 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein souple
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Poids	39 kg

Hauteur	300 mm
Hauteur plateau	245 mm
Largeur	1275 mm
Largeur plateau	1210 mm
Prof. plateau	810 mm
Profondeur	875 mm
Poignée	oui
Type de produit	Chariots pour palettes