



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Plate-forme de travail en aluminium avec caillebotis en acier, Nombre de marches avec plancher: 2



Données de commande

N° commande	966149 2
GTIN	4031405510180
Classe d'article	98G

Description

Exécution:

Construction soudée en tube solide, marches en caillebotis en acier antidérapant. Extrémités des montants munies de sabots en plastique antidérapants. Avec 2 roulettes à freins. Plateau supérieur 550 × 300 mm.

Description technique

Poids	8 kg
Prof. surface de base	0,73 m
Largeur surface de base	0,69 m
Profondeur plate-forme	300 mm
Hauteur de plate-forme	0,4 m
Accessibilité	d'un seul côté
Roulettes	oui
Largeur plate-forme	550 mm

Matière	Construction soudée en tube, marches en caillebotis en acier antidérapant
Exécution marchepied	Marche
Hauteur de travail env.	2,4 m
Nombre de marches avec plancher	2
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail