



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Plate-forme de travail en aluminium avec caillebotis en acier, Nombre de marches avec plancher: 3



### Données de commande

N° commande	966149 3
GTIN	4031405510197
Classe d'article	98G

### Description

#### Exécution:

Construction soudée en tube solide, marches en caillebotis en acier antidérapant. Extrémités des montants munies de sabots en plastique antidérapants. Avec 2 roulettes à freins. Plateau supérieur 550 × 300 mm.

### Description technique

Hauteur de travail env.	2,6 m
Largeur surface de base	0,73 m
Nombre de marches avec plancher	3
Prof. surface de base	0,97 m
Poids	12 kg
Largeur plate-forme	550 mm
Roulettes	oui
Exécution marchepied	Marche

Profondeur plate-forme	300 mm
Accessibilité	d'un seul côté
Hauteur de plate-forme	0,6 m
Matière	Construction soudée en tube, marches en caillebotis en acier antidérapant
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail