

Garant**Fraise à copier extra longue, Queue cylindrique, Ø D: 16mm****Données de commande**

N° commande	212606 16
GTIN	4045197712752
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie: $\pm 0,015$ mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif D_w . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Longueur Ø d_1	100 mm
Longueur totale L_{tot}	166 mm
Longueur de col L_1	28 mm
Ø dents D_c	16 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Ø d_1	14 mm
Vis pour plaquette	219873 (15IP ; 3,0 Nm)
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	oui

Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Copiage
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Vis de serrage	219873