

Garant**Fraise à copier, avec filetage, Ø D: 16mm****Données de commande**

N° commande	212620 16
GTIN	4045197712905
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Sans arrosage interne.

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie: $\pm 0,015$ mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif D_w . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Longueur 1	28 mm
Filetage attachement M	M8
Ø D ₂	13,5 mm
Vis pour plaquette	219873 (15IP ; 3,0 Nm)
Longueur totale L _{tot}	28 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Ø dents D _c	16 mm

Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	non
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Copiage
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Vis de serrage	219873