

Garant
Fraise à copier courte, Queue cylindrique, Ø D: 25mm

Données de commande

N° commande	212601 25
GTIN	4045197712660
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie: $\pm 0,015$ mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif D_w .

Description technique

Longueur totale L_{tot}	121 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Longueur de col L_1	45 mm
Vis pour plaquette	219875 (25IP ; 6,0 Nm)
Ø dents D_c	25 mm
Ø d_1	22 mm
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	oui
Type de queue	Queue cylindrique

Application de fraisage	Copiage
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	219875
----------------	--------