

Garant
Plaquette de fraisage Ø 16 mm, Type: ALU

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 212660 ALU |
| GTIN | 4045197712417 |
| Classe d'article | 21A |

Description
Exécution:
Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.
Utilisation:

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

 Avance f_z dans le titane > 850 N/mm²: 0,25 mm

Type: ALU

Nuance: HU7810

Description technique

| | |
|--|---------|
| Type | ALU |
| Type d'outils | Carbure |
| Nuance | HU7810 |
| Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts | 0,25 mm |
| Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ² | 0,28 mm |
| Avance f_z dans l'acier < 60 HRC | 0,2 mm |

| | |
|---|-------------------------|
| Avance f_z dans le titane > 850 N/mm ² | 0,25 mm |
| Nombre de changements/dents | 1 |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |