


Garant**Plaquette de fraisage Ø 20 mm, Type: HART****Données de commande**

N° commande	212670 HART
GTIN	4045197712486
Classe d'article	21A

Description**Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.****· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.****Utilisation:**

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

Avance f_z dans le titane > 850 N/mm²: 0,25 mm

Nuance: HB7705

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7705
Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,25 mm
Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Avance f_z dans l'acier < 60 HRC	0,2 mm
Avance f_z dans le titane > 850 N/mm ²	0,25 mm

Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage