

**Garant****Fraise à copier courte, Queue cylindrique, Ø D: 12mm****Données de commande**

N° commande	212601 12
GTIN	4045197712639
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie:  $\pm 0,015$  mm.

**Utilisation:**

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

**Acier** – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

**Remarque(s):**

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif  $D_w$ . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 10IP.

**Description technique**

Ø $d_1$	10 mm
Ø dents $D_c$	12 mm
Ø queue $D_s$ h6	12 mm
Vis pour plaquette	219872 (10IP ; 2,2 Nm)
Longueur de col $L_1$	32 mm
Longueur totale $L_{tot}$	92 mm
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	oui
Type de queue	Queue cylindrique

Application de fraisage	Copiage
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Vis de serrage	219872