

Garant
Plaquette de fraisage Ø 16 mm, Type: ST1400

Données de commande

N° commande	212660 ST1400
GTIN	4045197712424
Classe d'article	21A

Description
Exécution:
Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.
Utilisation:

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

 Avance f_z dans le titane > 850 N/mm²: 0,25 mm

Type: ST1400

Nuance: HB7520

Description technique

Type	ST1400
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7520
Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,25 mm
Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Avance f_z dans l'acier < 60 HRC	0,2 mm

Avance f_z dans le titane > 850 N/mm ²	0,25 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage