


Garant**Plaquette de fraisage Ø 32 mm, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	212690 ST1400
GTIN	4045197712578
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

· **Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.**

Utilisation:

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

Avance f_z dans le titane > 850 N/mm²: 0,35 mm

Type: ST1400

Nuance: HB7520

Description technique

Type	ST1400
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7520
Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,35 mm
Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,36 mm

Avance f_z dans le titane > 850 N/mm ²	0,35 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage