


Garant**Plaquette de fraisage Ø 20 mm, Type: ST1400****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 212670 ST1400 |
| GTIN | 4045197712479 |
| Classe d'article | 21A |

Description**Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.****· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.****Utilisation:**

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

Avance f_z dans le titane > 850 N/mm²: 0,25 mm

Type: ST1400

Nuance: HB7520

Description technique

| | |
|--|---------|
| Type | ST1400 |
| Type d'outils | Carbure |
| Nuance | HB7520 |
| Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts | 0,25 mm |
| Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ² | 0,28 mm |

| | |
|---|-------------------------|
| Avance f_z dans l'acier < 60 HRC | 0,2 mm |
| Avance f_z dans le titane > 850 N/mm ² | 0,25 mm |
| Nombre de changements/dents | 1 |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |