



Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: 120SF



Données de commande

N° commande	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Classe d'article	42D

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur standard pour tige de serrage \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm et support prismatique, réglage fin sur le support de comparateur.

Description technique

Long. bras articulé L ₂	51 mm
Long. bras articulé L ₁	56 mm
Force d'attraction	320 N
Base magnétique, largeur	30 mm
Charge maximale	2,7 kg
Porte-à-faux	178 mm

Base magnétique, H	36 mm
Base magnétique, longueur	36 mm
Raccord fileté inférieur	M5
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Bras articulé 3D Type 120	442114 120
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Base pour support Type S	442140 S
Bras articulé 3D Type 120	442110 120
Base pour support Type S	442120 S
Base pour support avec réglage fin Type S	442125 S
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2