



Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: 290



Données de commande

N° commande	441180 290
GTIN	4045197713308
Classe d'article	42D

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur standard pour tige de serrage \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm et support prismatique, réglage fin sur le support de comparateur.

Description technique

Base magnétique, largeur	50 mm
Long. bras articulé L ₂	129 mm
Base magnétique, H	55 mm
Base magnétique, longueur	80 mm
Porte-à-faux	349 mm
Long. bras articulé L ₁	149 mm

Force d'attraction	800 N
Charge maximale	8 kg
Raccord fileté inférieur	M8
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Base pour support Type 1	440868 1
Base pour support Type V	442120 V
Base pour support Type K3	442120 K3
Base pour support Type 0	442120 0
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Base pour support Type 0	442140 0
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Base pour support Type 1	442120 1
Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Base pour support Type 1	442140 1
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Bras articulé 3D Type 290	442114 290
Base pour support avec réglage fin Type 0	442125 0