



Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: 600



Données de commande

N° commande	441180 600
GTIN	4045197713315
Classe d'article	42D

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur standard pour tige de serrage \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm et support prismatique, réglage fin sur le support de comparateur.

Description technique

Base magnétique, longueur	117 mm
Base magnétique, H	55 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Force d'attraction	1300 N
Long. bras articulé L ₂	223 mm
Long. bras articulé L ₁	287 mm

Charge maximale	14 kg
Porte-à-faux	580 mm
Raccord fileté inférieur	M10×1,25
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type 2	442120 2
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Base pour support avec réglage fin hydraulique Type 2	440865 2
Bras articulé 3D Type 600	442110 600
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Base pour support Type 2	442140 2
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Bras articulé 3D Type 600	442114 600
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Base pour support Type 2	440868 2
Base pour support Type F	442120 F