

**Aiguille de marquage, Ø D1: 4 mm****Données de commande**

N° commande	358758 4
GTIN	4020772000455
Classe d'article	38D

Description**Exécution:**

Plus l'excentricité L_2 est élevée, plus le marquage est fort. Formule de base pour une gravure propre: avance (mm/min) \times 10 = vitesse de rotation de la broche (tr/min).

Rayon R_1 : 1 mm

Adapté pour: 358751

Description technique

Adapté pour	358751
Ø D_1	4 mm
Type	1560MLN
L_1	53,5 mm
L_2	0,2 mm
Rayon R_1	1 mm