

**Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 100 court, Ø serrage D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	304397 25
GTIN	4045197709264
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Description technique

Ø serrage D ₁	25 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Vis de serrage de rechange 309900	25
Ø ext. D	65 mm
Support	HSK-A 100 court
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	DIN 69882-4
Norme de porte-outils	ISO 12164-1

Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 20000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Conduits d'arrosage HSK Pour HSK 25	309880 25
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 25 mm	309900 25
Clé pour conduit d'arrosage HSK Pour HSK 25	309890 25