

**Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 63 court, Ø serrage D1: 16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 304277 16 |
| GTIN | 4045197709059 |
| Classe d'article | 32A |

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Longueur de col cote A | 80 mm |
| Ø serrage D ₁ | 16 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 16 |
| Ø ext. D | 48 mm |
| Support | HSK-A 63 court |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |
| Norme de porte-outils | DIN 69882-4 |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Forme | A |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 16 mm | 309900 16 |
|---|-----------|