

Garant**Lame de perçage HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 13,5mm****Données de commande**

N° commande	231630 13,5
GTIN	4045197710048
Classe d'article	21M

Description**Exécution:**

Lames de perçage rectifiées de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.

Précision de concentricité à l'état monté $\leq 20 \mu\text{m}$. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l'élément de base 5xD.

Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Description technique

Ø D	13,5 mm
Avance f dans l'alu à copeaux courts	0,29 mm/tr
pour élément de base réf.	13,5 mm
Série	HiPer-Drill
Nombre de changements/dents	1
Angle de pointe	135 degré

Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure
Semi-Standard	oui
Nombre de dents Z	2
Type de produit	Inserts de coupe pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	150 m/min	N
CuZn	adaptée	180 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		