

**Garant**
**TNMG 160404, Nuance: HB7020**


## Données de commande

N° commande	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Classe d'article	21G

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 400 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage