

Garant**Lame de perçage HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 12,7 mm****Données de commande**

N° commande	231630 12,7
GTIN	4045197710000
Classe d'article	21M

Description**Exécution:**

Lames de perçage rectifiées de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.

Précision de concentricité à l'état monté $\leq 20 \mu\text{m}$. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande. Les données de coupe sont valables pour l'élément de base $5 \times D$.

Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Pour Ø élément de base D: 12,5 mm

Avance f dans l'alu à copeaux courts: 0,27 mm/tr

Description technique

Pour Ø élément de base D	12,5 mm
Avance f dans l'alu à copeaux courts	0,27 mm/tr
Ø D	12,7 mm
Nombre de changements/dents	1

Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure
Angle de pointe	135 degré
Nombre de dents Z	2
Type de produit	Inserts de coupe pour perçage