

**Garant****KNUX 160410R, Nuance: HB7020****Données de commande**

N° commande	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Classe d'article	21G

**Description**

KNUX 160410R HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Brise-copeaux: 2,2 mm

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min**Description technique**

Rayon d'angle	1 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	2,2 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Nuance	HB7020
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410R
Type de produit	Plaquette pour tournage