


Garant**SCMT 09T308, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Classe d'article	21G

Description

SCMT 09T308 HB7020 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SS
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7020

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage