

Garant
TNMG 160408, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	251434 HB7020
GTIN	4045197711052
Classe d'article	21G

Description

TNMG 160408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nuance	HB7020

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage