

Garant**KNUX 160405L, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Classe d'article	21G

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	SM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,5 mm
Brise-copeaux	2,2 mm
Application principale	P
Nuance	HB7020
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405L
Type de produit	Plaquette pour tournage

