

Garant**TCMT 110204, Nuance: HB7020****Données de commande**

N° commande	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Classe d'article	21G

Description

TCMT 110204 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min**Description technique**

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Brise-copeaux	SS
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7020

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage