


**DC. T 070202, Nuance: PR1225****Données de commande**

N° commande	260381 PR1225
GTIN	4960664713509
Classe d'article	25E

Description

DC. T 070202 PR1225 Nuance: PR1225

Brise-copeaux: MFP-SK

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 2,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Application principale	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	MFP-SK
Prof. coupe a_p	0,05 - 2,5 mm
Application secondaire	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	50 - 150 m/min

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,03 - 0,15 mm/tr
Nuance	PR1225
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCGT 070202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage