

Garant**TCMT 16T304, Nuance: HB7020****Données de commande**

N° commande	260956 HB7020
GTIN	4045197710871
Classe d'article	21G

Description

TCMT 16T304 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Application principale	P
Nuance	HB7020

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage