

Garant**VNMG 160404, Nuance: HB7020**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251802 HB7020 |
| GTIN | 4045197716965 |
| Classe d'article | 21G |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Avance f | 0,1 - 0,5 mm/tr |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 120 - 350 m/min |
| Brise-copeaux | SM |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 4 mm |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Application principale | P |
| Nuance | HB7020 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | VNMG 160404 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |